


LS-534-0000-LIU22PN8X-H1151
液位传感器 – 带模拟量输出和2路开关量输出




技术数据

型号	LS-534-0000-LIU22PN8X-H1151
货号	100001845
标记产品	注意：同轴管（附件）仅适用于带G3/4"工艺连接件的LS-551液位传感器。
介质温度	-20...+100 °C
工作范围	液体
最大探头负载	6 Nm
探头精度	± 5 mm
温度漂移	≤ 0.1
磁滞	≥ 2 mm
重复性	≤ 2 mm
工艺连接件上的非活动区(IA)	25 mm
探头末端的非活动区(IAE)	10 mm
介电常数	≥ 5
耐压等级	-1...10 bar
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
电流损耗	≤ 100 mA
短路保护 / 反极性保护	是 / 是
电感负载	< 1 H
电容负载	100 nF
防护等级	III
输出	
1路输出	模拟输出（电流/电压，根据负载自动切换）
2路输出	IO-Link/开关量输出(PNP)
输出3	开关量输出(PNP/NPN)

特点

- 液位检测和持续液位测量
- 易于维修和快速部署，无需校准
- 探头可以缩短，非常灵活
- 紧凑型可旋转外壳，可轻松安装，带显示屏
- 流程温度高达100 °C
- 流程压力高达10 bar
- 盲区小，特别适合小型容器
- 同轴管适用于非金属储罐
- IO-Link 1.1
- 电压范围12...30 VDC
- 1路模拟量输出4...20 mA/0...10 V（根据负载自动切换）
- 2路PNP/IO-Link或PNP/NPN晶体管输出，每路都可切换
- 介电常数：≥ 5（单杆探头/缆式探头）或≥ 1.8（同轴管式）

接线图



功能原理



LS-5液位传感器的工作原理是导向型微波测量。使用所谓的时域反射法(TDR)。此方法沿探头发射电磁波。当电磁波到达介质时，由于与空气的介电常数不同，部分电磁波会被反

技术数据

开关量输出	
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN , 模拟量输出
模拟量输出	
电流输出	4...20 mA
高电平信号电流	20...20.5 mA
低电平信号电流	3.8...4 mA
负载电阻，电流输出	≤ 0.5 kΩ
模拟量电压输出	0...10 V
高电平信号电压	U _v - 2 V
低电平信号电压	≤ 2 V
负载电阻/电压输出	≥ 0.75 kΩ
典型响应时间	< 400 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
传输方式	COM 2 (38.4 kBaud)
框架类型	2.2
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
外壳材料	塑料, PBT
材料 (检测面)	不锈钢1.4404 (AISI 316L) , PTFE , FKM
过程连接	3/4" NPT外螺纹
密封圈材料	芳纶纤维，辅以NBR
电气连接	接插件, M12 × 1
防护等级	IP67
环境条件	
工作温度	-20...+60 °C
储藏温度	-40...+80 °C
测试/认证	
UL注册号	E356899
显示屏/控件	
显示	数字显示屏
MTTF	194 年


射。电磁波再次被传感器捕获，可以根据经过的时间确定到液体的距离。

附件

LSRP-1000	100002197	LSRP-0500	100002196
			
探头杆，用于拧入LS-5液位传感器， 长度为1000 mm		探头杆，用于拧入LS-5液位传感器， 长度为500 mm	

LSRP-1500 100015812


探头杆，用于拧入LS-5液位传感器，
长度为1500 mm



10017670

LSCP-2000 100016498


探头绳，用于拧入LS-5液位传感器，
长度为2000 mm



10017670

LSCP-6000 100016500


探头绳，用于拧入LS-5液位传感器
中，长度为6000 mm



10017670

LSRP-2000 100015371


探头杆，用于拧入LS-5液位传感器，
长度为2000 mm



10017670

LSCP-4000 100016499

探头绳，用于拧入LS-5液位传感器
中，长度为4000 mm



10017670